



Precīzais spiediena regulators MS6-LRP-1/4-D4-A8

Daļas numurs: 538006

FESTO

netieši darbināmi regulatori, darba spiediens līdz pat 2.5 bar.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	6
Sērija	MS
Pievada aizslēgs	Pagriežams kloķis ar aizslēgu
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	Vadāms precīzais diafragmas regulators
Kontrollera funkcija	Izejas spiediena konstante ar sekundāro izplūdi
Spiediena manometrs	Sagatavots priekš G1/8
Operating pressure MPa	0,1 ... 1,4 MPa
Darbošanās spiediens	1 ... 14 bar
Spiediena kontroles diapazons	0,05 ... 2,5 bar
Max. spiediena histerēze	0,02 bar
Plūsmas pakāpe, sekundārā ventilācija	≥ 450 l/min
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	≥ 1.100 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertās gāzes
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja izmantošana nav iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	1.000 g
Montāžas tips	Priekšējā paneļa instalācija Linijas instalācija ar piederumiem Izvēles
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1/4
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	Alumīnijs