



# Spriegošanas elements KEC-16-S

Daļas numurs: 538242

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Spriegošanas tips ar darbības virzienu	abos galos Spriegošana ar atsperi, atbrīvošana ar saspīestu gaisu
Drošības funkcija	Stopping a linear movement
Veiktspējas līmenis (PL)	Kat. 1, PLc
Darbošanās spiediens	3,8 ... 8 bar
Maks. pieļaujamais pārbaudes spiediens	10 bar
Minimālais atbrīvošanas spiediens	3,8 bar
Apaļu materiālu iespīlēšanai	16 mm
Autorizācija	IFA
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES mašīnu direktīvu
Sertifikācijas departaments	IFA 1504155
Darbošanās paņēmieni	Saspīestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Statiskais noturēšanas spēks	1.300 N
Produkta svars	1.860 g
Montāžas tips	ar iekšējo (sievīšķo) vītņi ar piederumiem
Atbrīvošanas savienojums, iespīlēšanas elements	G1/8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR TPE-U(PU)
Atsperes materiāls	Stiprs tērauda sakausējums
Korpusa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Spīles žokļu materiāls	Instrumentu tērauds
Virzuļa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums