


# Klusinātājs UOM-1/4

Daļas numurs: 538432

FESTO

Priekš vakuuma ģeneratoriem.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa	Bez blīvējuma
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	Atvērts klusinātājs
Darbības spiediens, vakuuma ģenerators	0 ... 8 bar
Operating pressure of vacuum generator	0 ... 0,8 MPa 0 ... 116 psi
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Montāžas tips	Vītņots
Produkta svars	11,1 g
Pneimatiskais savienojums	G1/4
Klusinātāja ieliktņa materiāls	PU putas
Vītņotā spraudņa materiāls	POM
Korpusa materiāls	POM
Iekšējās caurules materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums