



Plūsmas devējs SFEV-F050-L-2PB-K1

Daļas numurs: 538542

FESTO

Atsevišķs displejs SFET-F un SFET-R plūsmas pakāpes devējiem



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Autorizācija	RCM Mark
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Materiālu piezīme	Satur LABS substances
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Komutācijas izeja	2xPNP
Pārslēgšanās funkcija	Logu salīdzinātājs Sākumpunkta vērtības salīdzinātājs
Komutācijas elementa funkcija	Normāli aizvērts kontakts Normāli atvērts kontakts
Analogā izeja	1 - 5 V
Slodzes pretestība	50 kOhm
Indikācijas diapazons	0,5 ... 5 l/min
Darbības sprieguma diapazons DC	12 ... 24 V
Elektriskais savienojums	Kabelis
Kabeļa garums	1 m
Kabeļu apvalku materiālu informācija	PVC
Montāžas tips	ar montāžas leņķi
Produkta svars	70 g
Materiālu informācija, korpuss	PA
Attēlošana	31 burtu alfabēts
Aizsardzības klase	IP40
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme