

Vadītājs FKC-18

Daļas numurs: 538714

FESTO

priekš lineārās piedziņas DGC-G.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	18
Radiālā novirze +/-	2,5 mm
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Īslaicīgi maksimāli pieļaujamā slodze spēka virzienā +/-	3.000 N
Īlglaicīgi maksimāli pieļaujamā slodze spēka virzienā +/-	1.400 N
Produkta svars	96,8 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Savienojuma materiāls	PA-pastiprināts
Lodes tapas materiāls	Stiprs tērauda sakausējums
Plāksnes materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums