

Pasīvo vadotņu ass FDG-25- -ZR-RF

Daļas numurs: 538791

FESTO



Parauga attēlojums



Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Izmērs	25
Gājiens	1 ... 5.000 mm
Gājiena rezerve	86 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadotne	Rullīšu vadotne
Konstrukcijas struktūra	Vadotne
Maks. paātrinājums	$\leq 50 \text{ m/s}^2$
Max. ātrums	$\leq 10 \text{ m/s}$
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Laukuma inerces moments otrajā pakāpē Ix	594,7E+03 mm ⁴
Laukuma inerces moments otrajā pakāpē Iy	237,2E+03 mm ⁴
Max. spēks Fy	150 N
Max. spēks Fz	150 N
Maks. moments Mx	7 Nm
Atvienošanas spēks	5 ... 12 N
Papildus svars uz gājiena 10 mm	29,2 g
Montāžas tips	ar piederumiem
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE Satur LABS substances
Nosegvāka materiāls	PA
Vadotnes slīdes materiāls	Tērauds
Vadīklas komponentes materiāls	Tērauds
Korpusa materiāls	Alumīnijs Anodizēts