

# Pasīvo vadotņu ass FDG-40- -ZR-RF

Daļas numurs: 538792

FESTO



Parauga attēlojums



## Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Izmērs	40
Gājiens	1 ... 5.000 mm
Gājiena rezerve	136 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadotne	Rullīšu vadotne
Konstrukcijas struktūra	Vadotne
Maks. paātrinājums	$\leq 50 \text{ m/s}^2$
Max. ātrums	$\leq 10 \text{ m/s}$
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Laukuma inerces moments otrajā pakāpē Ix	2.479E+03 mm <sup>4</sup>
Laukuma inerces moments otrajā pakāpē Iy	946,3E+03 mm <sup>4</sup>
Max. spēks Fy	300 N
Max. spēks Fz	300 N
Maks. moments Mx	18 Nm
Atvienošanas spēks	5 ... 35 N
Papildus svars uz gājiena 10 mm	59,1 g
Montāžas tips	ar piederumiem
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Nosegvāka materiāls	PA
Vadotnes slīdes materiāls	Tērauds
Vadīklas komponentes materiāls	Tērauds
Korpusa materiāls	Alumīnijs Anodizēts