

# Pasīvo vadotņu ass FDG-63- -ZR-RF

Daļas numurs: 538793

FESTO



Parauga attēlojums



## Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Izmērs	63
Gājiens	1 ... 5.000 mm
Gājiena rezerve	244 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadotne	Rullīšu vadotne
Konstrukcijas struktūra	Vadotne
Maks. paātrinājums	$\leq 50 \text{ m/s}^2$
Max. ātrums	$\leq 10 \text{ m/s}$
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Laukuma inerces moments otrajā pakāpē Ix	16.640E+03 mm <sup>4</sup>
Laukuma inerces moments otrajā pakāpē Iy	5.997E+03 mm <sup>4</sup>
Max. spēks Fy	600 N
Max. spēks Fz	600 N
Maks. moments Mx	65 Nm
Atvienošanas spēks	5 ... 30 N
Papildus svars uz gājiena 10 mm	138,4 g
Montāžas tips	ar piederumiem
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Nosegvāka materiāls	PA
Vadotnes slīdes materiāls	Tērauds
Vadīklas komponentes materiāls	Tērauds
Korpusa materiāls	Alumīnijs Anodizēts