

# Daudzkontaktu CPV10-VI-P6-M7-C


Daļas numurs: 538809

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Paredzēts CPV vārstu termināļiem.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.

FESTO



## Datu lapa

| Pazīme  | Lielums  |
|---|--|
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)       | Saskaņā ar EU-Ex- aizsardzības vadlīniju (ATEX)  |
| UKCA marking (see declaration of conformity)    | To UK EX instructions<br>To UK RoHS instructions   |
| Eksploziju aizsardzības sertifikācija ārpus ES  | EPL Db (GB)<br>EPL Db (IEC-EX)<br>EPL Dc (IEC-EX)<br>EPL Gb (GB)<br>EPL Gb (IEC-EX)<br>EPL Gc (IEC-EX) |
| Sertifikācijas departaments                     | IECEx TUR 12.0002X<br>TÜV 06 ATEX 7334 X<br>TÜV 21 UKEX 7013 X   |
| ATEX kategorija Gāze                            | II 2G  |
| ATEX kategorija Putekļi                         | II 2D  |
| Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Gāze    | Ex eb IIC Gb   |
| Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Putekļi | Ex tb IIIC Db  |
| Eksploziju droša apkārtējā temperatūra          | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C   |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC           | 2 - Mainīga korozijas ietekme  |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Produkta svars                                  | 390 g  |
| Materiālu piezīme                               | Atbilst RoHS<br>Halogēnu brīvs<br>Free of copper   |
| Blīvējumu materiāls                             | NBR  |
| Plāksnes materiāls                              | Kaļamā alumīnija sakausējums   |