


# Tuvuma devējs SME-8-ZS-230V-K2,5Q-OE

Daļas numurs: 538816

FESTO

Elektriskie, ar mēlītes kontaktu, 2-vadu savienojums, priekš piedziņas elementiem ar 10 mm devēju slotu, ar kabeli.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcija	priekš T slota
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Mērīšanas princips	Magnētiskā mēlīte
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Komutācijas izeja	ar kontaktu, bipolārais
Komutācijas elementa funkcija	Normāli atvērts kontakts
Komutācijas vērtības reproduktivitāte	+/- 0,1 mm
Ieslēgšanās laiks	≤ 2 ms
Izslēgšanās laiks	≤ 0,1 ms
Max. komutācijas frekvence	50 Hz
Max. izejas strāva	120 mA
Max. kontakta jauda AC	10 VA
Max. kontakta jauda DC	10 W
Sprieguma kritums	≤ 4 V
Atlikušā strāva	0 mA
Īssavienojuma stiprums	Nē
Pārslodžu izturēšanas spēja	nav pieejams
Darbības sprieguma diapazons AC	5 ... 250 V
Darbības sprieguma diapazons DC	5 ... 250 V
Polaritātes aizsargāts	Nē
Elektriskais savienojums	2-dzīslu Kabelis
Savienotāja izejas virziens	sānisks
Kabeļa garums	2,5 m
Kabeļu apvalku materiālu informācija	TPE-U(PU)
Montāžas tips	Iespilēts T- slotā Gareniski ievietojams rievā
Pievilkšanas moments	0,5 Nm
Produkta svars	30 g
Materiālu informācija, korpuss	Epoksīdsveķi PC PET Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Darbības statusa displejs	Dzeltena gaismas diode
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 60 °C
Aizsardzības klase	IP65 IP67
Izolējošais spriegums	250 V
Uzliesmojuma stiprums	4 kV