



Barošanas vads KPWR-MC-1-SUB-15HC-2,5

Daļas numurs: 538914
Produkts tiks atcelts

FESTO

Paredzēts slodzes un loģikas apgādei.

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2020. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vada identifikācija	Bez uzraksta uzlīmes turētāja
Elektriskais savienojums 1, funkcija	Lauka ierīces puse
Elektriskais savienojums 1, konstrukcija	Ieņķisks
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Spraudņa līgзда
Elektriskais savienojums 1, vada izeja	Taisns
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	Sub-D Mixed
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	7
Elektriskais savienojums 1, aizņemtie kontakti/dzīslas	6
Elektriskais savienojums 2, funkcija	Kontrollera puse
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tips	Kabelis
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tehnoloģija	Atvērts gals
Elektriskais savienojums 2, kontaktu/dzīslu skaits	6
Elektriskais savienojums 2, aizņemtie kontakti/dzīslas	6
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 24 V
Kabeļa garums	2,5 m
Vada piederums	Piemērots ķēžu vadīklām
Liekšanas rādiuss, fiksēta vada instalācija	≥ 50 mm
Liekšanas rādiuss, elastīga vada instalācija	≥ 100 mm
Vada diametrs	10 mm
Kabeļa struktūra	2x2,5+2x(2x0,34) Aizsargāts
Nominālais vadītāja šķērsgriezums	0,34 mm ² 2,5 mm ²
Vada gali	Kontaktu spaiļe
Aizsardzības klase	IP54
Piezīme par aizsardzības klasi	saliktā stāvoklī
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 40 °C
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-25 ... 60 °C
Materiālu piezīme	Satur LABS substances
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
Kabeļa izolācijas materiāls	TPE-U(PUR)
Izolācijas materiāls	TPE-E