

Pilota līnija KES-MC-1-SUB-15-2,5



Daļas numurs: 538919

Produkts tiks atcelts

I/O savienojums, lai savienotos ar jebkuru kontroles sistēmu.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2020. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vada identifikācija	Bez uzraksta uzlīmes turētāja
Elektriskais savienojums 1, funkcija	Lauka ierīces puse
Elektriskais savienojums 1, konstrukcija	Ieņķisks
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Spraudņa līgзда
Elektriskais savienojums 1, vada izeja	Taisns
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	Sub-D
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	15
Elektriskais savienojums 1, aizņemtie kontakti/dzīslas	15
Elektriskais savienojums 2, funkcija	Kontrollera puse
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tips	Kabelis
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tehnoloģija	Atvērts gals
Elektriskais savienojums 2, kontaktu/dzīslu skaits	18
Elektriskais savienojums 2, aizņemtie kontakti/dzīslas	15
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 24 V
Kabeļa garums	2,5 m
Vada piederums	Piemērots ķēžu vadīklām
Liekšanas rādiuss, fiksēta vada instalācija	≥ 40 mm
Liekšanas rādiuss, elastīga vada instalācija	≥ 75 mm
Vada diametrs	10 mm
Kabeļa struktūra	18x0,34 Aizsargāts
Nominālais vadītāja šķērsgriezums	0,34 mm ²
Vada gali	Vads un uzgalis
Aizsardzības klase	IP54
Piezīme par aizsardzības klasi	saliktā stāvoklī
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 40 °C
Materiālu piezīme	Satur LABS substances
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme