


Tuvuma devējs SMEO-8E-ZS-230V-K2,5Q-OE-S6

Daļas numurs: 538990

FESTO

Elektriskie, ar mēlītes kontaktu, priekš piedziņas elementiem ar 8 mm devēju slotu, bez montāžas komplekta, ar kabeli, karstumizturīga versija.
Nepieciešams separatora montāžas komplekts SMB-8E (D.Nr. 178230)



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Darbības sprieguma diapazons DC	5 ... 250 V
Darbības sprieguma diapazons AC	5 ... 250 V
Komutācijas izeja	ar kontaktu, bipolārais
Komutācijas elementa funkcija	Normāli atvērts kontakts
Max. izejas strāva	120 mA
Kabeļa garums	2,5 m
Elektriskais savienojums	2-dzīslu Kabelis
Korozijas noturības klasifikācija CRC	4
Konstrukcija	priekš T slota
Īssavienojuma stiprums	Nē
Mērīšanas princips	Magnētiskā mēlīte
Polaritātes aizsargāts	Nē
Darbības statusa displejs	Dzeltena gaismas diode
Izslēgšanas laiks	$\leq 0,1$ ms
Ieslēgšanās laiks	$\leq 0,5$ ms
Max. kontakta jauda AC	10 VA
Max. kontakta jauda DC	10 W
Atlikušā strāva	0 mA
Sprieguma kritums	4 V
Pārslodžu izturēšanas spēja	nav pieejams
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
Aizsardzības klase	IP65 IP67
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 120 °C -20 ... 120 °C
Pievilkšanas moments	0,5 Nm
Produkta svars	44,3 g
Komutācijas vērtības reprodutivitāte	+/- 0,1 mm
Savienotāja izejas virziens	sānisks
Montāžas tips	ar piederumiem Ieliekams rievā no augšas
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Materiālu informācija, korpuss	TPE-U(PU)
Kabeļu apvalku materiālu informācija	TPE-O