


Checkbox CHB-C-F

Daļas numurs: 539076

FESTO

Kompaktais izpildījums



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Skaitīšanas funkcija	Jā
Aizsardzības klase	IP64
Kodētāja savienojums	Pēc RS 485 specifikācijas
Izejas	Pareizā detaļa, pareizi orientēta Pareizā detaļa, nepareizi orientēta Nepareiza detaļa Konveijera aprīkojuma kontroles Konveijera siksnas kontroles / gaidīšana "Brīdinājuma" statusa paziņojums Kļūdas izvade Iepriekš iestatītais skaitītāja iestatījums ir sasniegts PLC_Power
Ieejas	Pacelšanas devējs 1 Pacelšanas devējs 1 Camera - Enable Ārējā kļūda Counter Reset Ārējā palaišana Ārējais devējs Tautiņu atslēgšana Type Select 0 Type Select 1
Maks. atšķirīgo novietojumu skaits uz atmiņas tipu	8
Maks. atmiņu tipu skaits	16
Daudzuma iepriekšējā izvēle	Programmatūra CheckKon
Skaitīšanas diapazons	1 - 2 Mrd.
Iekšējais drošinātājs	8 A drošinātājs
Elektroniska izejas ierobežošana	700 mA
Maks. kopējā strāva pie PLC savienojuma	1 A
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Strāvas patēriņš ar slodžu brīvām izejām	750 mA
Pieļaujamās sprieguma svārstības	+/- 15 %
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Apkārtējie apstākļi	Sauss Aizsardzība pret ekstrēmām ārējiem gaismas avotiem Vistīrāk iespējamais apkārtējais gaiss
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 50 °C
Produkta svars	2.500 g
Kameras izšķirtspēja	4/100 mm
Atklāšanas laiks	128 ... 1.024 μs
Darbības distance	95 ... 99 mm
Redzeslauks	42 - 45 mm
Diagnostikas interfeiss	RS 232 interfeiss 115 Kbaud M12x1 4-kontaktu
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE