


Rotācijas sadalītājs GF-1/8-M5

Daļas numurs: 539290

FESTO

Atsevišķs rotējošs sadalītājs, 1 ieeja - 4 izejas.
Iedarbojošais spēks ir atkarīgs no sākuma augstuma.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	4,1 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Standarta plūsmas pakāpe 1-2.1 atvērts (6->0)	490 l/min
Standarta plūsmas pakāpe 1-2.X atvērts (6->0)	2.250 l/min
Max. ātrums	3.000 1/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
Piezīme par darba un vadības vidi	Use 5 µm filter when operating with water Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 80 °C
Max. pievilkšanas moments	1,95 Nm
Nominālais pievilkšanas moments	1,22 Nm
Nominālā pievilkšanas momenta pielāde	± 20 %
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	M5
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS