



# Tuvuma devējs SME-8F-DS-24V-K0,3-M5D

Daļas numurs: 539492

FESTO

Elektrisks ar mēlītes kontaktu piedziņām ar 8 tipa sensoru rievu, pievienošana ar M5 spraudni.



## Datu lapa

| Pazīme                                   | Lielums   |
|--|---|
| Darbības sprieguma diapazons DC          | 10 ... 30 V   |
| Darbības sprieguma diapazons AC          | 10 ... 30 V   |
| Komutācijas izeja                        | Kontakta tips   |
| Komutācijas elementa funkcija            | Normāli atvērts kontakts  |
| Max. izejas strāva                       | 500 mA  |
| Kabeļa garums                            | 0,3 m   |
| Elektriskais savienojums                 | Kabelis ar spraudni<br>M5x0,5                                       |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC    | 2   |
| Bāzēts uz standartu                      | DIN EN 60947-5-2  |
| Konstrukcija                             | priekš T slotā  |
| Montāžas pozīcija                        | Jebkurš   |
| Īssavienojuma stiprums                   | Nē  |
| Izmēritais mainīgais lielums             | Pozīcija  |
| Mērīšanas princips                       | Magnētiskā mēlīte   |
| Polaritātes aizsargāts                   | Nē  |
| Darbības statusa displejs                | Dzeltena gaismas diode  |
| Izslēgšanas laiks                        | 30 μs   |
| Ieslēgšanās laiks                        | 0,5 ms  |
| Max. kontakta jauda AC                   | 10 VA   |
| Max. kontakta jauda DC                   | 10 W  |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju<br>Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu |
| Aizsardzības klase                       | IP65<br>IP67  |
| Apkārtējās vides temperatūra             | -5 ... 60 °C<br>-20 ... 60 °C                                       |
| Autorizācija                             | c UL us - Listed (OL)   |
| Pievilkšanas moments                     | 0,6 Nm  |
| Min. kabeļa saliekšanās rādiuss          | 30 mm   |
| Produkta svars                           | 10 g  |
| Komutācijas vērtības reprodutivitāte     | +/- 0,1 mm  |
| Savienotāja izejas virziens              | aksiāls   |
| Kabeļa tips                              | LiFY11Y   |
| Montāžas tips                            | Iespilēts T- slotā  |
| Korpusa krāsa                            | Melns   |
| Kabeļa apvalka krāsa                     | Pelēks  |
| Materiālu piezīme                        | Brīvs no vara un PTFE   |
| Materiālu informācija, korpuss           | PA  |
| Materiālu informācija, izolējošā uzmava  | PVC   |
| Kabeļu apvalku materiālu informācija     | PUR   |
| Werkstoffinformation Steckkontakte       | Misiņš<br>Apzeltīts   |