



# Tuvuma devējs SMT-8F-PS-24V-K0,3-M5D

Daļas numurs: 539493

FESTO

Elektrisks, bezkontakts, PNP, piedziņām ar 8 tipa devēju rievu, pievienošana ar M5 spraudni.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Darbības sprieguma diapazons DC	10 ... 30 V
Komutācijas izeja	PNP/NPN
Komutācijas elementa funkcija	Normāli atvērts kontakts
Max. izejas strāva	100 mA
Kabeļa garums	0,3 m
Elektriskais savienojums	Kabelis ar spraudni M5x0,5
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Bāzēts uz standartu	DIN EN 60947-5-2
Konstrukcija	priekš T slotā
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Īssavienojuma stiprums	Jā
Izmērītais mainīgais lielums	Pozīcija
Mērišanas princips	Magnetorezistīvs
Polaritātes aizsargāts	priekš visiem elektriskajiem savienojumiem
Darbības statusa displejs	Dzeltena gaismas diode
Izslēgšanas laiks	7 ms <math>x \leq 11 \text{ ms}</math>
Ieslēgšanās laiks	0,5 ms
Induktīvā aizsargķēde	Iebūvēts
Max. kontakta jauda DC	3 W
Atlikušā strāva	0,1 mA
Atlikuma viļņi	10 %
Sprieguma kritums	1,8 V
Pārslodžu izturēšanas spēja	Pieejams
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
Aizsardzības klase	IP65 IP67
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 60 °C -20 ... 60 °C
Autorizācija	c UL us - Listed (OL) C-Tick
Pievilkšanas moments	0,6 Nm
Min. kabeļa saliekšanās rādiuss	30 mm
Produkta svars	10 g
Komutācijas vērtības reproduktivitāte	+/- 0,1 mm
Savienotāja izejas virziens	aksiāls
Kabeļa tips	LiFY11Y
Montāžas tips	Iespilēts T- slotā
Korpusa krāsa	Melns
Kabeļa apvalka krāsa	Pelēks
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Materiālu informācija, korpuss	PA
Materiālu informācija, izolējošā uzmava	PVC
Kabeļu apvalku materiālu informācija	PUR
Werkstoffinformation Steckkontakte	Misiņš Apzeltīts