



Tuvuma devējs SMT-10F-PS-24V-K0,3L-M5D

Daļas numurs: 539495

FESTO

Elektrisks, bezkontakts, PNP, piedziņām ar 10 tipa devēju rievu, pievienošana ar M5 spraudni.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcija	priekš apaļā slotā
Bāzēts uz standartu	DIN EN 60947-5-2
Autorizācija	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Izmēritais mainīgais lielums	Pozīcija
Mērišanas princips	Magnetorezistīvs
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Komutācijas izeja	PNP/NPN
Komutācijas elementa funkcija	Normāli atvērts kontakts
Komutācijas vērtības reproduktivitāte	+/- 0,1 mm
Ieslēgšanās laiks	0,5 ms
Izslēgšanās laiks	0,5 ms
Max. izejas strāva	200 mA
Max. kontakta jauda DC	6 W
Sprieguma kritums	2 V
Induktīvā aizsargķēde	Iebūvēts
Atlikušā strāva	0,01 mA
Īssavienojuma stiprums	Jā
Pārslodžu izturēšanas spēja	Pieejams
Darbības sprieguma diapazons DC	5 ... 30 V
Atlikuma viļņi	10 %
Polaritātes aizsargāts	priekš visiem elektriskajiem savienojumiem
Elektriskais savienojums	Kabelis ar spraudni M5x0,5
Savienotāja izejas virziens	aksāls
Materiālu informācija iespīlēšanas savienojumiem	Misiņš Apzeltīts
Kabeļa garums	0,3 m
Kabeļa apvalka krāsa	Pelēks
Kabeļa tips	LiFY11Y
Kabeļu apvalku materiālu informācija	PUR
Materiālu informācija, izolējošā uzmava	PVC
Min. kabeļa saliekšanās rādiuss	24 mm
Montāžas tips	Iespīlēts apaļajā slotā
Pievilkšanas moments	0,4 Nm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	5 g
Korpusa krāsa	Melns
Materiālu informācija, korpuss	PA
Darbības statusa displejs	Dzeltena gaismas diode
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 60 °C
Aizsardzības klase	IP65 IP67