

Daudzkontaktu CPV14-VI-P4-1/8-D


Daļas numurs: 539503

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Paredzēts CPV vārstu termināļiem.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-Ex- aizsardzības vadlīniju (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions To UK RoHS instructions
Eksploziju aizsardzības sertifikācija ārpus ES	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Dc (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX) EPL Gc (IEC-EX)
Sertifikācijas departaments	IECEx TUR 12.0002X TÜV 06 ATEX 7334 X TÜV 21 UKEX 7013 X
ATEX kategorija Gāze	II 2G
ATEX kategorija Putekļi	II 2D
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Gāze	Ex eb IIC Gb
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Putekļi	Ex tb IIIC Db
Eksploziju droša apkārtējā temperatūra	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkta svars	550 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS Halogēnu brīvs Free of copper
Blīvējumu materiāls	NBR
Plāksnes materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums