


Savienojošais vads NEBU-M5G4-K-5-Q3-LE3

Daļas numurs: 539508

FESTO

paredzēts tuvuma devējiem, pozīcijas raidītājam, spiediena slēdzim,
plūsmas devējiem, vizuālajiem un induktīvajiem devējiem.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vada piederums	Piemērots ķēžu vadīklām
Darbības sprieguma diapazons AC	30 V
Darbības sprieguma diapazons DC	30 V
Pieļaujamā strāvas slodze	1,7 A
Piesārņojuma pakāpe	3
Aizsardzības klase	IP65 IP67
Max. pievilkšanas moments, spraudņa ligzda	0,3 Nm
Min. kabeļa saliekšanās rādiuss	30 mm
Vada gali	Vads un uzgalis
Elektriskais savienojums	Taisna ligzda / vads M5x0.5 / atvērts gals 4-poli / 3-vadi
Kabeļa struktūra	3x0,14
Vada diametrs	2,9 mm
Kabeļa garums	5 m
Kabeļa tips	LiFY11Y
Nominālais vadītāja šķērsgriezums	0,14 mm ²
Montāžas tips	ar rievoto uzgriezni Ar uznavas uzgriezni
Krāsa, vadi	zils brūns Melns
Korpusa krāsa	Melns
Kabeļa apvalka krāsa	Pelēks
Sprostuzgriezņa materiālu informācija	Misiņš Niķeļa pārklājums
Materiālu informācija, korpuss	TPE-U(PU)
Kabeļu apvalku materiālu informācija	TPE-U(PU)
Materiālu informācija iespīlēšanas savienojumiem	Misiņš Apzeltīts