



Savienojošais vads

NEBU-M5G4-K-1-Q3-M12G4

Daļas numurs: 539512

FESTO

paredzēts tuvuma devējiem, pozīcijas raidītājam, spiediena slēdzim, plūsmas devējiem, vizuālajiem un induktīvajiem devējiem.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|--|---|
| Darbības sprieguma diapazons AC | 30 V |
| Darbības sprieguma diapazons DC | 30 V |
| Pieļaujamā strāvas slodze | 1,7 A |
| Piesārņojuma pakāpe | 3 |
| Aizsardzības klase | IP65 IP67 |
| Max. pievilkšanas moments, spraudņa ligzda | 0,3 Nm |
| Max. spraudņa pievilkšanas moments | 0,5 Nm |
| Min. kabeļa saliekšanās rādiuss | 35 mm |
| Elektriskais savienojums | 4-poli / 5-vadi M5x0,5 / M12x1 Taisnais spraudnis / taisnā ligzda |
| Kabeļa struktūra | 4 x 0,14 mm ² |
| Vada diametrs | 3,4 mm |
| Kabeļa garums | 1 m |
| Kabeļa tips | LiFY11Y |
| Nominālais vadītāja šķērsgriezums | 0,14 mm ² |
| Montāžas tips | ar rievoto uzgriezni Ar uznavas uzgriezni |
| Korpusa krāsa | Melns |
| Kabeļa apvalka krāsa | Pelēks |
| Sprostuzgriežņa materiālu informācija | Misiņš Niķela pārklājums |
| Materiālu informācija, korpuss | TPE-U(PU) |
| Kabeļu apvalku materiālu informācija | TPE-U(PU) |
| Materiālu informācija iespīlēšanas savienojumiem | Misiņš Apzeltīts |