

Leņķveida savienošanas plāksne VABF-S4-1-A2G2-G14

Daļas numurs: 539721

FESTO

Paredzēts vārstu termināļiem VTSA un VTSA-F, pieslēgvietas 2 un 4 zem 90° leņķa.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	26 mm
Bāzēts uz standartu	ISO 15407-2
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aizsardzības klase	IP65 NEMA 4
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	217 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums