

Savienotāja bloks CPASC1-PRS-2-5S-M5-MP


Daļas numurs: 539896

Produkts tiks atcelts

FESTO

Paredzēts CPA-SC vārstu termināļiem.

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2014. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Tīklojuma izmērs	10,5 mm
Spiediena zonu atdalīšana	1 un 3 un 5
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. vārstu pozīciju skaits	2
Vārsta pozīcijas identifikācija	Uzraksts
Darbošanās spiediens	10 bar
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Vidējā temperatūra	-5 ... 50 °C
Skaņas spiediena līmenis	85 dB(A)
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Autorizācija	c UL us - Recognized (OL)
Produkta svars	430 g
Vārsta interfeiss, elektriskais	3-kontaktu
Apakšējās pamatnes montāžas metode	ar caurejošo urbumu ar augšējo sliedi
Montāžas tips	Izvēles ar caurejošo urbumu ar augšējo sliedi
Papildus vadības gaisa pieslēgvietā 12/14	M5
Papildus vadības gaisa pieslēgvietā 12	M5
Ventilācijas kanāls	M5
Vadības izplūdes pieslēgvietā 2	M5
Vadības izplūdes pieslēgvietā 82/84	M5
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	M5
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4	M5
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5	G1/8
Apakšējās pamatnes materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts