

Spiediena regulatoru baterija LRB-1/4-DB-7-O-K2-MINI



Daļas numurs: 540040

Produkts tiks atcelts

FESTO

Kombinācija no 2, 3, 4 vai 5 tieši kontrolētiem virzuļa spiediena regulēšanas vārstiem uz P kolektora, bez spiediena manometra.

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2024. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Mini
Sērija	DB
Pievada aizslēgs	Pagriežams kloķis ar aizslēgu
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	Uz P-kolektora tieši kontrolēts virzuļa regulators
Kontrollera funkcija	Izejas spiediena konstante ar sekundāro izplūdi ar atgriezenisko plūsmu
Operating pressure MPa	0,15 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	1,5 ... 10 bar
Spiediena regulēšanas diapazons Mpa	0,05 ... 0,7 MPa
Spiediena kontroles diapazons	0,5 ... 7 bar
Spiediena regulēšanas diapazons psi	7 ... 100 psi
Max. spiediena histerēze	0,5 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	≥ 1.000 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	-5 ... 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	500 g
Montāžas tips	Priekšējā paneļa instalācija ar piederumiem
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/4
Spraudņa skrūves materiāls	Tērauds galvanizēts
Distancera materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Kolektora materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Blīvgredzena materiāls	PVC
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	PA-pastiprināts