


Kopnes interfeiss SPC200-COM-DN2

Daļas numurs: 540305

FESTO

Iauj aktivāciju izmantojot DeviceNET fieldbusu ar protokola versijām DeviceNet IO vai DeviceNet Profile.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izeju skaits kā iestatījuma izvēle	2 byte
Izeju skaits kā start/stop	2 ... 8 byte
Ieeju skaits kā iestatīts	4 byte
Ieeju skaits kā start/stop	2 ... 8 byte
atbalstītie darbības režīmi	Start/Stop Komplekta izvēle
Darba raksturlielumi	ieejas/izeju nolasišana un ierakstīšana visu programmas reģistru nolasišana un ierakstīšana aktuālo ierakstu nolasišana digitāla uzstādes punkta specifikācija
Ierīces iestatīšana	DeviceNet interfeiss
Konfigurācijas atbalsts	EDS fails
Diagnosticēšanas instruments	caur statusa tipu caur WinPISA
Fieldbus barošana DC	11 ... 30 V
Tipiskais strāvas patēriņš, iespraužamais modulis	50 mA
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	80 g
Felddbusa interfeisa adresēšanas diapazons	0 ... 63 °C
Felddbus interfeisa izpildījums	protokola versijas: Device Net IO un Device Net Profile Elektriskā izolācija Slānis 1 pēc ISO/DIS 11898 Standartā augsts ātrums līdz 1 Mbit Slānis 2 pēc CAN specifikācijas V2.0 Device Net Release 2.0 125, 250, 500 kBaud
Elektriskais savienojums, felddbus interfeiss	Termināļa josla 5-kontaktu Open style:
Produkta specifikācijas attēlošanas gaismas diode	Moduļa un tīkla statusa displeju
Uzstādīšanas vieta	No 3 un uz augšu
Materiālu piezīme	Satur LABS substances