

Motora kontroleris SFC-DC-VC-3-E-H0-DN


Daļas numurs: 540368

Produkts tiks atcelts

FESTO

Elektriskās minikamanas SLTE un paralēlā satvērēja HGPLE parametrizācijai un pozicionēšanai.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2020. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|--|--|
| Darbības režīma kontroleris | P pozīcijas kontroleris |
| Aizsargājoša funkcija | I ² t monitorings Strāvas monitorings Sprieguma pazušanas uztvere Ievilkšanas kļūdas monitorings Programmātiska gala pozīcijas noteikšana |
| Rotora pozīcijas devējs | Enkoderis |
| Kopnes savienojuma pretestība | 120 Ohm, ārējais |
| Nominālā kontrolera jauda | 75 W |
| Nominālais DC spriegums, loģiskais nodrošinājums | 24 V |
| Nominālais spriegums, slodzes barošana DC | 24 V |
| Nominālā strāva, slodzes barošana | 3 A |
| Nominālā strāva, loģikas barošana | 0,1 A |
| Parametru izvēles vieta | Parametru konfigurēšana un noteikšana RS232 (9600 Baud) |
| Pīķa strāva, slodzes barošana | 5 A |
| Pīķa strāva, loģikas barošana | 0,8 A |
| Pieļaujamais diapazons, slodzes barošana | ± 10 % |
| Pieļaujamais diapazons, loģikas spriegums | ± 10 % |
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu) | Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju |
| Uzglabāšanas temperatūra | -25 ... 60 °C |
| Triecienu izturība | Sekojošot DIN EN 60068-2-27 |
| Aizsardzības klase | IP54 |
| Vibrāciju izturība | Sekojošot DIN EN 60068-2-6 |
| Apkārtējās vides temperatūra | 0 ... 40 °C |
| Autorizācija | C-Tick |
| Produkta svars | 600 g |
| Komunikāciju profils | FHPP |
| Kodētāja spraudņa ieeja, raksturlielumi | A/B signāls ar indikācijas impulsiem RS485/RS422 |
| Kopnes savienojums | Spraudnis 9-kontaktu Sub-D |
| Feldbus savienojums | DeviceNet |
| Maksimālais Feldbus pārraides ātrums | 1 Mbit/s |
| Montāžas tips | ar augšējo sliedi ar sienas/virsmas fiksāciju |
| Materiālu piezīme | Satur LABS substances |