



Tuvuma devējs SMT-C1-PS-24V-K5,0-OE

Daļas numurs: 540432

FESTO

Ārējai pozīcijas zondēšanai, paredzēti CDN cilindriem ar devēju sliedi.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcija	Bloka izpildījums
Bāzēts uz standartu	EN 60947-5-2
Autorizācija	C-Tick
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Materiālu piezīme	Cable halogen-free Brīvs no vara un PTFE
Izmērītais mainīgais lielums	Pozīcija
Mērišanas princips	Magnētiski induktīvs
Mērišanas metode	absolūts
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 70 °C
Komutācijas izeja	PNP
Komutācijas elementa funkcija	Normāli atvērts kontakts
Histerēze	≤ 2 mm
Ieslēgšanās laiks	≤ 0,5 ms
Izslēgšanās laiks	≤ 0,5 ms
Max. izejas strāva	200 mA
Max. kontakta jauda DC	6 W
Sprieguma kritums	< 1,8 V
Induktīvā aizsargķēde	Adaptēti uz MZ-, MY-, ME tinumiem
Atlikušā strāva	< 0,1 mA
Īssavienojuma stiprums	Pulsējošs
Pārslodžu izturēšanas spēja	Pieejams
Darbības sprieguma diapazons DC	10 ... 30 V
Atlikuma viļņi	10 %
Polaritātes aizsargāts	priekš visiem elektriskajiem savienojumiem
Elektriskais savienojums	3-dzīslu Kabelis
Savienotāja izejas virziens	aksiāls
Kabeļa garums	5 m
Kabeļa apvalka krāsa	Pelēks
Kabeļa tips	Lif12Y33Y
Kabeļu apvalku materiālu informācija	TPE-O
Vada gali	Vads un uzgalis
Montāžas tips	Iespilēts
Pievilkšanas moments	1,2 Nm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	60 g
Korpora krāsa	Melns
Materiālu informācija, korpuss	Kaļamā alumīnija sakausējums PP TPE-U(PU) Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Darbības statusa displejs	Dzeltena gaismas diode
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 70 °C
Aizsardzības klase	IP65 IP67 pēc IEC 60529