


# Lodes vārsta piedziņas elements VZPR-BPD-22-R114R

Daļas numurs: 540531

FESTO

Visaptveroša pneimatiskā DAPS leņķiskā piedziņa, kombinācijā ar 2/2 VAPB lodveida nerūsējošā tērauda vārstu.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcijas struktūra	2-virzienu lodveida vārsts Grozāmā piedziņa
Iedarbināšanas tips	elektrisks pneimatisks
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Montāžas tips	CNOMO ar iekšējo (sievišķo) vītņi
Procesu vārsta savienojums	Rp1 1/4
Komutācijas pozīcijas indikators	Roktura virziens = Plūsmas virziens
Nominālais diametrs DN	32
Darbības spiediens, lodveida vārsta piedziņa	1 ... 8,4 bar
Procesvārsta nominālais spiediens	63
Vidējā temperatūra	-20 ... 150 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Materiālu piezīme	Satur LABS substances
Pārtikas industrijas apstiprinājums	Nē
Produkta svars	3.800 g
Korozijas noturības klasifikācija CRC	3