


Palaišanas vārsts MS6-EM1-1/4-S-Z

Daļas numurs: 541273

FESTO

Manuāls, ar klusinātāju, plūsmas virziens: no labās uz kreiso pusi.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcijas struktūra	Pagrieziena vārsts
Iedarbināšanas tips	manuāls
Izplūdes gaisa funkcija	nav droselējams
Vadības gaiss	tiešais
Vārsta funkcija	3/2 bistabils
Darbošanās spiediens	0 ... 18 bar
C-vērtība	10,7 l/sbar
b- vērtība	0,56
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	3.000 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertās gāzes
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE Atbilst RoHS
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Montāžas tips	Izvēles Līnijas instalācija ar piederumiem
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Plūsmas virziens	nereversējams
Produkta svars	655 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	Iebūvēts klusinātājs Bezkanālu
Blīvējumu materiālu informācija	TPE-U(PU)
Materiālu informācija, korpuss	Alumīnija spiedienlējums