

Palaišanas vārsts MS6-EM1-1/4-Z

Daļas numurs: 541274

FESTO

Manuāls, plūsmas virziens: no labās uz kreiso pusi.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcijas struktūra | Pagrieziena vārsts |
| Iedarbināšanas tips | manuāls |
| Izplūdes gaisa funkcija | nav droselējams |
| Vadības gaiss | tiešais |
| Vārsta funkcija | 3/2 bistabils |
| Darbošanās spiediens | 0 ... 18 bar |
| C-vērtība | 10,7 l/sbar |
| b- vērtība | 0,56 |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe | 3.000 l/min |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertās gāzes |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 |
| Materiālu piezīme | Brīvs no vara un PTFE Atbilst RoHS |
| Vidējā temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Montāžas tips | Izvēles Līnijas instalācija ar piederumiem |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Plūsmas virziens | nereversējams |
| Produkta svars | 580 g |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | G1/4 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | G1/4 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3 | G1/2 |
| Blīvējumu materiālu informācija | TPE-U(PU) |
| Materiālu informācija, korpuss | Alumīnija spiedienlējums |