



Palaišanas vārsts MS6N-EM1-1/4-S-Z

Daļas numurs: 541295

FESTO

Manuāls, ar klusinātāju, plūsmas virziens: no labās uz kreiso pusi.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Konstruktīvas struktūra | Pagrieziena vārsts |
| Iedarbināšanas tips | manuāls |
| Izplūdes gaisa funkcija | nav droselējams |
| Vadības gaiss | tiešais |
| Vārsta funkcija | 3/2 bistabils |
| Darbošanās spiediens | 0 ... 18 bar |
| C-vērtība | 10,7 l/sbar |
| b- vērtība | 0,56 |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe | 3.000 l/min |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertās gāzes |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Vidējā temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Pārtikas drošs | Skatiet Papildus materiālu informāciju |
| Montāžas tips | Līnijas instalācija ar piederumiem Izvēles |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Plūsmas virziens | nereversējams |
| Produkta svars | 655 g |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | 1/4 NPT |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | 1/4 NPT |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3 | Iebūvēts klusinātājs Bezkanālu |
| Blīvējumu materiāls | TPE-U(PU) |
| Korpusa materiāls | Alumīnija spiedienlējums |