



Gaisa sagatavošanas bloku kombinācija MSB6N-1/2:H1N3M1-WP

Daļas numurs: 541467

FESTO

Sastāv no filtra, spiediena regulatora, eļļotāja, sienas stiprinājuma plāksnes. Maksimālais izejas spiediens 12 bar, 40 µm filtrs, ar spiediena manometru, plastmasas kolba ar plastmasas kolbas aizsargu, pilnīgi automātiska kondensāta novadīšana, plūsmas virziens no kreisās uz labo pusi.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	6
Sērija	MS
Pievada aizslēgs	Pagriežams kloķis ar aizslēgu ar piederumiem, noslēdzams
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Filtrācijas pakāpe	40 µm
Kondensāta novadīšana	pilnīgi automātisks
Konstrukcijas struktūra	Spiediena regulators ar manometru Standarta filtrs Standarta eļļas miglas eļļotājs
Kausa aizsargs	Plastmasas aizsargs
Spiediena manometrs	ar spiediena manometru
Darbošanās spiediens	2 ... 12 bar
Spiediena kontroles diapazons	1 ... 12 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	3.500 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inertās gāzes
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:-]
Produkta svars	2.000 g
Montāžas tips	ar piederumiem
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	1/2 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	1/2 NPT
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums
Kolbas materiāls	PC