

# Ieejas modulis CPX-8DE-D

Daļas numurs: 541480

FESTO

[Ar orientētu kanālu diagnostiku.](#)



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmēri B x L x H	(ieskaitot savienotājbloku un savienošanas tehnoloģiju) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Produkta svars	45 g
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Aizsardzības klase	Atkarībā no savienājbloka
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme (kad uzstādīts)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Korpusa materiāls	PA-pastiprināts PC
LED displejs	1 group diagnostics 8 channel diagnostics 8 channel status
Diagnoze	Short circuit/overload per channel
Parametru konfigurēšana	Ieejas aiztures laiks Signāla pagarinājuma laiks Behaviour after short circuit Module monitoring
Darbības sprieguma diapazons DC	18 ... 30 V
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Īpatnējais strāvas patēriņš pie darba sprieguma	Tipiski 15 mA
Ieeju skaits	8
Ieejas raksturlīkne	IEC1131-T2
Komutācijas līmenis	Signāls 0: <= 5 V Signāls 1: >= 11 V
Loģiskā signāla ieeja	PNP (pozitīvā saslēgšana)
Ieejas reaģēšanas laiks	3 ms (0,1 ms, 10 ms, 20ms parametrizējams)
Max. atlikusī strāva moduļu ieejās	0,7 A
Elektriskās izolācijas kanāls - kanāls	Nē
Elektriskās izolācijas kanāls - iekšējā kopne	Nē
Aizsardzība (īssavienojuma)	Iekšējā elektroniskā drošinātāja aizsardzība uz kanālu