


Analogais modulis CPX-4AE-I

Daļas numurs: 541484

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmēri B x L x H	(ieskaitot savienotājbloku un savienošanas tehnoloģiju) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Produkta svars	47 g
Apkārtojās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Aizsardzības klase	Atkarībā no savienotājbloka
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme (kad uzstādīts)
Max. līnijas garums	30 m Aizsargāts
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Korpusa materiāls	PA-pastiprināts PC
LED displejs	1 group diagnostics
Diagnoze	Wire break per channel Limit violation per channel Short circuit input signal parametrizācijas kļūda
Parametru konfigurēšana	Data format Forcing per channel Limit monitoring/channel Measured value smoothing Signāla diapazons uz kanālu Behaviour after short circuit Monitoring wire break/channel
Iekšējais cikla laiks	10 ms
Darbības sprieguma diapazons DC	18 ... 30 V
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Īpatnējais strāvas patēriņš pie darba sprieguma	Parasti 50 mA
Ieeju skaits	4
Datu formāts	12 biti + prefikss Var tikt palielināts līdz 15 bitiem
Atkārtēšanas precizitāte	0.15% pie 25 ^o C
Pamata kļūdas robeža pie 25 °C	±0,5 %
Darba kļūdas robeža atkarībā no apkārtojās temperatūras diapazona	±0,6 %
Devēju tipi	0 - 20 mA 4 - 20 mA
Elektriskās izolācijas kanāls - kanāls	Nē
Elektriskās izolācijas kanāls - iekšējā kopne	Jā, bez iekšējās devēju barošanas izmantošanas
Aizsardzība (īssavienojuma)	Iekšējais elektroniskais drošinātājs