



Iespiežamais T- veida savienotājs NEDU-M8D3-M12T4

Daļas numurs: 541597

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Savienojuma frekvence	500
Darbības sprieguma diapazons AC	60 V
Darbības sprieguma diapazons DC	60 V
Nominālais darba spriegums AC	60 V
Nominālais darbības spriegums DC	60 V
Pieļaujamā strāvas slodze	4 A
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 85 °C
Aizsardzības klase	IP65 IP67
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 85 °C
Maks. pievilkšanas moments	0,3 Nm pie M8 0,5 Nm pie M12
Produkta svars	16,9 g
Elektriskais savienojums	pēc EN 60947-5-2 Spraudnis/ligzda M12x1 / M8x1 4-kontaktu / 3-kontaktu
Montāžas tips	Vītņots
Korpusa krāsa	Melns
Sprostuzgriežņa materiālu informācija	Misiņš hroma pārklājums Niķela pārklājums
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Materiālu informācija, korpuss	TPE-U(PU)-pastiprināts
Materiālu informācija iespīlēšanas savienojumiem	Misiņš Apzeltīts