


# Elektromagnēta magnētiskā spole

## VACN-N-K11-16B-0.5-U4-M

Daļas numurs: 541666

FESTO

Vads ar izolācijas apvalka savienojumu, 120 V AC/60 Hz un  
110 V AC/50-60 Hz



### Datu lapa

Pazīme	Lielums
Tīnuma raksturlielumu dati	110 V AC: 50 Hz, ieslēgšanās jauda 12,5 VA, noturošā jauda 7,5 VA 120 V AC: 60 Hz, ieslēgšanās jauda 11,5 VA, noturošā jauda 6,5 VA
Pieļaujamās sprieguma svārstības	+/- 10 %
Eksploziju aizsardzības sertifikācija ārpus ES	NEC 500 Class I, Div. 1
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Kabeļa garums	0,5 m
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS