

Smagu slodžu cauruļvads PAN-R-10X1,9-SI

Daļas numurs: 541677

FESTO

standarta ārēja diametra caurules, augstiem spiedieniem līdz 20 bar,
var pretoties augstām termiskām un mehāniskajām slodzēm.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	10 mm
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	44 mm
Iekšējais diametrs	6,2 mm
Min. liekšanās rādiuss	25 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 3,5 MPa
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 35 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 507,5 psi
Autorizācija	TÜV
Sertifikācijas departaments	B 013277 0506 00
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 80 °C
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,0498 kg/m
Pneimatiskais savienojums	Iespiežamam savienojumam ar ārējo diametru 10 mm
Krāsa	sudraba
Balsta cietība	D 62 +/-3
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Caurules materiāls	TPE-A