

Sadales modulis MS12-FRM-G

Daļas numurs: 541681

FESTO

Paredzēts saspiesta gaisa sadalei bez sprostvirziena funkcijas.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstruktīvas struktūra	Sazarošanas modulis
Darbošanās spiediens	0 ... 20 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe galvenajā plūsmas virzienā 1->2	25.000 ... 42.000 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiests gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [-:--]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	3.000 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Kolektora modulis
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Kolektora modulis
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4	G1
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums