


Savienojošais vads NEBV-B2W3P-F-0.5-M12G5

Daļas numurs: 542130

FESTO

Iepriekš salikts, MFH vārstiem.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Bāzēts uz standartu	EN 175301-803 EN 61076-2-101
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vada piederums	Standarta
Komutācijas pozīcijas indikators	LED
Darbības statusa displejs	Dzeltena gaismas diode
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Pieļaujamā strāvas slodze	4 A
Aizsardzības klase	IP65 IP67
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-5 ... 70 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 70 °C
Maks. pievilkšanas moments	0,6 Nm pie M12x1 0,4 Nm pie M3
Min. kabeļa saliekšanās rādiuss	59 mm
Produkta svars	69 g
Elektriskais savienojums 1	Leņķiska ligzda, kvadrātiska forma, 3-kontaktu, BI tips
Elektriskais savienojums 2	Taisnais spraudnis, M12x1, 5-kontaktu, A-kodējums
Kabeļa struktūra	3 x 0,75 mm ²
Vada diametrs	5,9 mm
Kabeļa garums	0,5 m
Nominālais vadītāja šķērsgriezums	0,75 mm ²
Aizsargājošais zemes savienojums	Pieejams
Montāžas tips	Viens elektromagnētiskais vārsts ar M3 centrālo skrūvi Ar vītņotu spraudni
Korpusa krāsa	Melns
Kabeļa apvalka krāsa	Pelēks
Blīvējumu materiālu informācija	TPE-U(PU)
Materiālu informācija, korpuss	PBT TPE-U(PU)
Kabeļu apvalku materiālu informācija	PVC
Skrūves materiālu informācija	Tērauds Cinka spiedienlējums
Materiālu informācija iespīlēšanas savienojumiem	apalvota ligzda Vara sakausējums spraudnis, apzeltīts