


Savienojošais vads NEBV-Z2W2P-0.5-M12G5

Daļas numurs: 542132

FESTO

Iepriekš salikts, paredzēts CPE10/14-M1BH vārstiem.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Bāzēts uz standartu	EN 61076-2-101
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Komutācijas pozīcijas indikators	LED
Darbības statusa displejs	Dzeltena gaismas diode
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Pieļaujamā strāvas slodze	1 A
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-5 ... 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Maks. pievilkšanas moments	0,6 Nm pie M12x1 0,25 Nm pie M2
Min. kabeļa saliekšanās rādiuss	42 mm
Produkta svars	19 g
Elektriskais savienojums 1	Leņķiska ligzda, kvadrātiska forma, 2-kontaktu, MSZC
Elektriskais savienojums 2	Taisnais spraudnis, M12x1, 5-kontaktu, A-kodējums
Kabeļa struktūra	2 x 0,25 mm ²
Vada diametrs	3,4 mm
Kabeļa garums	0,5 m
Nominālais vadītāja šķērsgriezums	0,25 mm ²
Aizsargājošais zemes savienojums	nav pieejams
Montāžas tips	Viens elektromagnētiskais vārsts ar M2 centrālo skrūvi Ar vītņotu spraudni
Korpusa krāsa	Melns
Kabeļa apvalka krāsa	Pelēks
Blīvējumu materiālu informācija	TPE-U(PU)
Materiālu informācija, korpuss	TPE-U(PU)
Kabeļu apvalku materiālu informācija	TPE-U(PUR)
Skrūves materiālu informācija	Tērauds Cinka spiedienlējums
Materiālu informācija iespīlēšanas savienojumiem	apalvota ligzda Vara sakausējums spraudnis, apzeltīts