



Vertikālā spiediena izolēšanas plāksne VABF-S4-2-L1D1-C

Daļas numurs: 542884

FESTO

Paredzēts VTSA un VTSA-F vārstu termināļiem, standarta pieslēgvietu izkārtojums saskaņā ar 15407-2, uzstādīšanai starp kolektora pamatni un vārstu. Vārsta noņemšana ir iespējama neatslēdzot spiedienu terminālim.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	18 mm
Bāzēts uz standartu	ISO 15407-2
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Operating pressure MPa	1 MPa
Darbošanās spiediens	10 bar
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Darbošanās paņēmiens	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aizsardzības klase	IP65 NEMA 4
Vadības paņēmiens	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	209 g
Stiprinājuma vertikālā novietojums	uz kolektora bloka uz individuālās apakšējās pamatnes
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums