

Lineārais portāls DHSL-2DGC25-DGEA18

Daļas numurs: 542994

FESTO

visaptveroša bezkāta piedziņa ar pasīvās vadotnes asi un elektrisko konsoles asi, dinamiska, precīza un elektriska pozicionēšana. Savienojama ar Festo rotācijas piedziņu un satvērēju klāstu. Pasūtāms kā montāžas komplekts vai kā pilnīgi salikts un uzstādīts.

Lūdzu noklikšķiniet uz augstāk esošo FAX pieprasījuma, lai iegūtu jūsu prasībām atbilstošu piedāvājumu.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Salikšana	Lineārs portāls 2.0
Efektīvā slodze	0 ... 4 kg
Piedziņas elements, Z ass	DGEA-18
Piedziņas sistēma, Z ass	Elektrisks DGEA zobsiksna piedziņa
Vidējā pozīcija, Z ass	Jebkurš
Gājiens, Z ass	0 ... 400 mm
Atkārtšanas precizitāte gala pozīcijā, Z ass	± 0,05 mm
Atkārtšanas precizitāte vidējā pozīcijā, Z ass	± 0,05 mm
Piedziņas elements, Y ass	2x DGC-25
Piedziņas sistēma, Y ass	Pneimatisks
Gājiens, Y ass	0 ... 3.000 mm
Atkārtšanas precizitāte gala pozīcijā, Y ass	± 0,02 mm