


Lineārais portāls DHSL-2DGPL25S-DGEA18

Daļas numurs: 542995

FESTO

visaptveroša bezkāta piedziņa ar pasīvās vadotnes asi un elektrisko konsoles asi, ļoti dinamiska ar "soft stop", precīza un elektriska pozicionēšana. Savienojama ar Festo rotācijas piedziņu un satvērēju klāstu. Pasūtāms kā montāžas komplekts vai kā pilnīgi salikts un uzstādīts.

Lūdzu noklikšķiniet uz augstāk esošo FAX pieprasījuma, lai iegūtu jūsu prasībām atbilstošu piedāvājumu.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Salikšana	Lineārs portāls 2.0
Efektīvā slodze	0 ... 4 kg
Piedziņas elements, Z ass	DGEA-18
Piedziņas sistēma, Z ass	Elektrisks DGEA zobsiksna piedziņa
Vidējā pozīcija, Z ass	Jebkurš
Gājiens, Z ass	0 ... 400 mm
Atkārtotāšanas precizitāte gala pozīcijā, Z ass	± 0,05 mm
Atkārtotāšanas precizitāte vidējā pozīcijā, Z ass	± 0,05 mm
Piedziņas elements, Y ass	2x DGPL-25-SPC11
Piedziņas sistēma, Y ass	Servopneimatisks
Vidējā pozīcija, Y ass	x2
Gājiens, Y ass	0 ... 1.600 mm
Atkārtotāšanas precizitāte gala pozīcijā, Y ass	± 0,02 mm
Atkārtotāšanas precizitāte vidējā pozīcijā, Y ass	± 1 mm