


# Lineārais portāls DHSL-2DGPL40S-DGEA25

Daļas numurs: 543015

FESTO

visaptveroša bezkāta piedziņa ar pasīvās vadotnes asi un elektrisko konsoles asi, ļoti dinamiska ar "soft stop", precīza un elektriska pozicionēšana. Savienojama ar Festo rotācijas piedziņu un satvērēju klāstu. Pasūtāms kā montāžas komplekts vai kā pilnīgi salikts un uzstādīts.

Lūdzu noklikšķiniet uz augstāk esošo FAX pieprasījuma, lai iegūtu jūsu prasībām atbilstošu piedāvājumu.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Salikšana	Lineārs portāls 4.0
Efektīvā slodze	0 ... 10 kg
Piedziņas elements, Z ass	DGEA-25
Piedziņas sistēma, Z ass	Elektrisks DGEA zobsiksna piedziņa
Vidējā pozīcija, Z ass	Jebkurš
Gājiens, Z ass	0 ... 600 mm
Atkārtēšanas precizitāte gala pozīcijā, Z ass	± 0,05 mm
Atkārtēšanas precizitāte vidējā pozīcijā, Z ass	± 0,05 mm
Piedziņas elements, Y ass	2x DGPL-40-SPC11
Piedziņas sistēma, Y ass	Servopneimatisks
Vidējā pozīcija, Y ass	x2
Gājiens, Y ass	0 ... 1.600 mm
Atkārtēšanas precizitāte gala pozīcijā, Y ass	± 0,02 mm
Atkārtēšanas precizitāte vidējā pozīcijā, Y ass	± 1 mm