


Plakanas virsmas portāls DHSF-DGE25RF-DGE25RF

Daļas numurs: 543020

FESTO

visaptveroša elektriska zobsiksna ass ar lodīšu gultņu vadotni un pasīvās vadotnes asi, tieša un dinamiska pozicionēšana. Savienojama ar Festo rotācijas piedziņu un satvērēju klāstu. Pasūtāms kā montāžas komplekts vai kā pilnīgi salikts un uzstādīts.

Lūdzu noklikšķiniet uz augstāk esošo FAX pieprasījuma, lai iegūtu jūsu prasībām atbilstošu piedāvājumu.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Salikšana	Plakanās virsmas portāls 1.0-3.0
Efektīvā slodze	0 ... 3 kg
Piedziņas elements, Y ass	DGE-25-ZR-RF
Piedziņas sistēma, Y ass	Elektrisks Zobsiksna ar rullīšu vadotni
Vidējā pozīcija, Y ass	Jebkurš
Gājiens, Y ass	0 ... 1.300 mm
Atkārtēšanas precizitāte gala pozīcijā, Y ass	± 0,1 mm
Atkārtēšanas precizitāte vidējā pozīcijā, Y ass	± 0,1 mm
Piedziņas elements, X ass	DGE-25-ZR-RF
Piedziņas sistēma, X ass	Elektrisks Zobsiksna ar rullīšu vadotni
Vidējā pozīcija, X ass	Jebkurš
Gājiens, X ass	0 ... 2.000 mm
Atkārtēšanas precizitāte gala pozīcijā, X ass	± 0,1 mm
Atkārtēšanas precizitāte vidējā pozīcijā, X ass	± 0,1 mm