


Trīsdimensiju portāls DHSR-DGE40RF-2DGE40RF-HMP25

Daļas numurs: 543044

FESTO

visaptveroša elektriska zobsiksna ass ar rullīšu vadotni, vertikāla modulāra pozicionēšanas ass, precīza un robusta. Savienojama ar Festo rotācijas piedziņu un satvērēju klāstu. Pasūtāms kā montāžas komplekts vai kā pilnīgi salikts un uzstādīts.

Lūdzu noklikšķiniet uz augstāk esošo FAX pieprasījuma, lai iegūtu jūsu prasībām atbilstošu piedāvājumu.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Salikšana	Trīsdimensiju portāls 4.0
Efektīvā slodze	0 ... 10 kg
Piedziņas elements, Z ass	HMP-25
Piedziņas sistēma, Z ass	Pneimatisks
Vidējā pozīcija, Z ass	x1
Gājiens, Z ass	0 ... 400 mm
Atkārtotāšanas precizitāte gala pozīcijā, Z ass	± 0,02 mm
Atkārtotāšanas precizitāte vidējā pozīcijā, Z ass	± 0,02 mm
Piedziņas elements, Y ass	2x DGE-40-ZR-RF
Piedziņas sistēma, Y ass	Elektrisks Zobsiksna ar rullīšu vadotni 2x
Vidējā pozīcija, Y ass	Jebkurš
Gājiens, Y ass	0 ... 1.200 mm
Atkārtotāšanas precizitāte gala pozīcijā, Y ass	± 0,1 mm
Atkārtotāšanas precizitāte vidējā pozīcijā, Y ass	± 0,1 mm
Piedziņas elements, X ass	DGE-40-ZR-RF
Piedziņas sistēma, X ass	Elektrisks Zobsiksna ar rullīšu vadotni
Vidējā pozīcija, X ass	Jebkurš
Gājiens, X ass	0 ... 3.000 mm
Atkārtotāšanas precizitāte gala pozīcijā, X ass	± 0,1 mm
Atkārtotāšanas precizitāte vidējā pozīcijā, X ass	± 0,1 mm