

# Aksiālais komplekts EAMM-A-D32-42A

Daļas numurs: 543148

★ Pamatproduktu klāsts

Piemērots elektriskajām piedziņām.

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Pārneseamais moments	1,1 Nm
Produkta svars	140 g
Interfeisa kods, aktuators	D32A D32B D32C
Interfeisa kods, Motora In	42A
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS