


Paralēlais komplekts EAMM-U-D40-55A

Daļas numurs: 543157

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2023. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	40
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Inerces masas moments	10,016 kgmm ²
Piedziņas moments bez slodzes	0,1 Nm
Pārneseamais moments	3 Nm
Produkta svars	530 g