


Savienotājs KVI-CP-3-SSD

Daļas numurs: 543252

FESTO

vadības skapja caurejošam urbumam.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas tips	ar ārējo (vīrišķo) vītņi
Produkta svars	48 g
Elektriskais savienojums	5-kontaktu Spraudņa līgзда Taisnā līgзда / taisnais spraudnis M9 Spraudnis
Darbības sprieguma diapazons DC	60 V
Aizsardzības klase	IP65 IP67
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
Korpusa materiāls	Misiņš Niķela pārklājums
Blīvējumu materiāls	NBR
Montāžas pozīcija	Jebkurš