


Elektronikas modulis VMPA2-FB-EMS-D2-4

Daļas numurs: 543332

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Diagnoze	Condition Monitoring Wire break per valve coil Short circuit of valves Apakšējais spriegums, vārsti
Max. vārstu pozīciju skaits	2
Maksimālais elektromagnētu tinumu skaits	4
Būtisks strāvas patēriņš pie slodzes sprieguma	3 mA
Būtisks strāvas patēriņš pie darba sprieguma	8 mA
Nominālā uz elektromagnēta tinumu aizejošā strāva	99 mA līdz 24 ms
Nominālā strāva ar strāvas reducēšanu	18 mA pēc 24 ms
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme (kad uzstādīts)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkta svars	20 g
Korpusa materiāls	POM
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS